



Univerzalni noži CutiX® z ročajem iz magnezija in 3 rezili, širina 18 mm, Celotna dolžina: 165mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	845051 165
GTIN	4003773087533
Razred artikla	86E

Opis

Izvedba:

Zanesljivi spremljevalec z edinstveno stabilizacijo rezil. Inovativno in spremenljivo izvlečno stabilizacijsko vodilo. Robustno in obstojno ohišje iz magnezija. Lahko kot umetna masa, trdno kot aluminijeva tlačna litina. Pritrdilno ušesce za varovanje orodja. S tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili, širina 18 mm.

Prednosti:

- **Ploščati in ergonomični drsniki ločeno za rezilo in stabilizacijsko letev. Brez naključnega aktiviranja drsnikov.**
- **Edinstvena stabilizacija rezil. Ciljno izvajanje pritiska, brez nevarnosti telesnih poškodb. Brez neželenega upogibanja ali lomljenja rezila.**

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

Tehnični opis

Debelina rezila	0,5 mm
Število rezil	3
Dolžina rezila	100 mm
Število segmentov	8
celotna dolžina	165 mm
Širina rezila	18 mm

Material ročaja	Magnezij
Vrsta izdelka	Univerzalni noži

Pribor

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 10	845010 10
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „longlife“ Količina 10	845015 10
Garnitura rezil, 10-delna, širina 18 mm, brez zarez za prelom segmentov „experience“ Količina 10	845016 10
Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 50	845018 50
Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „longlife“ Količina 50	845019 50
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „multisharp“ Količina 10	845021 10
Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „multisharp“ Količina 50	845023 50