

AEG

Udarni vijačnik, Tip: BSS1812



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.

- **LED-osvetlitev delovnega območja.**
- **Ročaj z mehko prevleko.**
- **Zaponka za pas.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Primerni nadomestni akumulator najdete pod št. 073846–073848. Osnovne garniture akumulatorjev pod št. 073844.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Napajanje	Akumulatorska
Mere vpenjala za orodja	1/2 col

Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število udarcev, stopnja 1	0 - 2800 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	280 Nm
Oznaka proizvajalca	BSS 18S12BL
Število udarcev, stopnja 2	0 - 3800 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip B 18 V
Tipična uporaba	Strong
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik