

**Garant****Polirni čep, zrnatost 80 (siva) grobi, Ø glave × dolžina glave: 4X8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551850 4X8
GTIN	4062406572419
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Polirni čepi z **običajnim korundom (A)** in gumijasto elastičnim vezivom.

**Polirne čepi GARANT** odlikuje dolga življenjska doba in hitro doseganje enakomerno fine površine obdelovanca. Odvisno od izvedbe čepa lahko lahko dosežemo tudi enakomerno površino z visokim sijajem. Polirne čepi GARANT lahko s poravnalnimi orodji profilirate sami.

**Uporaba:**

**Za fino brušenje in poliranje jekla, nerjavnega in kemično obstojnega jekla, visoko temperaturno obstojnih materialov in neželeznih kovin.** Polirni čepi se ne zamažejo tudi pri materialih, ki se mažejo. Za nesvetleče poliranje ali ustvarjanje optičnih učinkov na nerjavnih posodah itd. **Zaradi elastične vezave brusnih zrn se doseže zelo fina polirana površina.** Ni primerno za robove in grobe površine.

**Tehnični opis**

Ø držala	3 mm
Opis oblike	Valj
priporočena obodna hitrost	10 - 15 m/s

Zrnatost	80
Ø glave	4 mm
Dolžina glave	8 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Barva	siva
Vrsta izdelka	Polirni čep

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		