

Garant**Polirni čep, zrnatost 600 (oranžen) Ultra fin, Ø glave x dolžina glave: 4X8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551924 4X8
GTIN	4062406572556
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Polirni čepi z **običajnim korundom (A)** in gumijasto elastičnim vezivom.

Polirne čep GARANT odlikuje dolga življenjska doba in hitro doseganje enakomerno fine površine obdelovanca. Odvisno od izvedbe čepa lahko dosežemo tudi enakomerno površino z visokim sijajem. Polirne čep

GARANT lahko s poravnalnimi orodji profilirate sami.

Uporaba:

Za fino brušenje in poliranje jekla, nerjavnega in kemično obstojnega jekla, visoko

temperaturno obstojnih materialov in neželeznih kovin. Polirni čepi se ne zamažejo tudi pri materialih, ki se mažejo. Za nesvetleče poliranje ali ustvarjanje optičnih učinkov na nerjavnih posodah itd. **Zaradi elastične vezave brusnih zrn se doseže zelo fina polirana površina.**

Ni primerno za robove in grobe površine.

Tehnični opis

Ø glave	4 mm
Opis oblike	Valj
Ø držala	3 mm

Zrnatost	600
priporočena obodna hitrost	10 - 15 m/s
Dolžina glave	8 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	ZC
Barva	bela
Vrsta izdelka	Polirni čep

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		