

Garant**Polirni čep, zrnatost 400 (bel) Izredno fin, Ø glave×dolžina glave: 8X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551923 8X10
GTIN	4062406572525
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Polirni čepi z **običajnim korundom (A)** in gumijasto elastičnim vezivom.

Polirne čepa GARANT odlikuje dolga življenjska doba in hitro doseganje enakomerno fine površine obdelovanca. Odvisno od izvedbe čepa lahko dosežemo tudi enakomerno površino z visokim sijajem. Polirne čepa GARANT lahko s poravnalnimi orodji profilirate sami.

Uporaba:

Za fino brušenje in poliranje jekla, nerjavnega in kemično obstojnega jekla, visoko temperaturno obstojnih materialov in neželeznih kovin. Polirni čepi se ne zamažejo tudi pri materialih, ki se mažejo. Za nesvetleče poliranje ali ustvarjanje optičnih učinkov na nerjavnih posodah itd. **Zaradi elastične vezave brusnih zrn se doseže zelo fina polirana površina.** Ni primerno za robove in grobe površine.

Tehnični opis

Opis oblike	Valj
Ø glave	8 mm
Zrnatost	400

Ø držala	3 mm
priporočena obodna hitrost	10 - 15 m/s
Dolžina glave	10 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	ZC
Barva	oranžna
Vrsta izdelka	Polirni čep

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		