



Kotni brusilniki Akumulatorska, Tip: M18FSAGV



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 115 mm z motorjem POWERSTATE™ (brez ščetk) za najzahtevnejšo uporabo. Elektronika REDLINK PLUS™ ponuja napredno, digitalno zaščito pred preobremenitvijo za stroj in akumulator ter vzdržuje konstantno moč pod obremenitvijo. S stikalom Totmann.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. s kartonom.

Napotek:

Primerne osnovne garniture najdete od št. 073826 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	115 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Stikalo Totmann	da
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,1 m/s ²
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Območje števila vrtljajev	8500 min ⁻¹

Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Oznaka proizvajalca	M18 FSAGV115XPDB-0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Največja globina rezanja	28 mm
Masa	2,7 kg
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki