



Kotni brusilnik Akumulator, Tip: M18FSAGDB



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 18 V/5,0 Ah Milwaukee FUEL™:

- **motor brez ščetk z dolgo življenjsko dobo, blokada vretena, hitra nastavitvev zaščitnega pokrova.**
- **Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.**

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, zaščitnim pokrovom, 2 mrežama za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje, ročajem za dušenje vibracij in kovčkom HD.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Največja globina rezanja	33 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,4 m/s ²
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2

Napetost akumulatorja	18 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Mehak zagon	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa	2,7 kg
Oznaka proizvajalca	M18FSAGDB
Stikalo Totmann	da
Serija	FUEL
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki