



Kotni brusilnik Akumulator, Tip: M18FSAGB



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 18 V/5,0 Ah Milwaukee FUEL™:

- **motor brez ščetk z dolgo življenjsko dobo, blokada vretena, hitra nastavitvev zaščitnega pokrova.**
- **Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.**

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, zaščitnim pokrovom, 2 mrežama za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje, ročajem za dušenje vibracij in kovčkom HD.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Stikalo Totmann	ne

Oznaka proizvajalca	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,4 m/s ²
Masa	2,5 kg
Največja globina rezanja	34 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Mehak zagon	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Povezava na aplikacijo	OneKey
Serija	FUEL
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki