



Akumulatorsko vrtalno kladivo brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka, Tip: M18FHPX



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
- Vpenjanje svedrov SDS-plus.
- Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
- Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
- Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za zamenjavo brez uporabe orodja med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno kovinsko vrtalno glavo.
- Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.
- Varnostna spojka varuje uporabnika in stroj pri blokiranem svedru.
- Antivibracijski sistem AVS.

Obseg dobave:

Osnovna izvedba – brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	30 mm
--	-------

Oznaka proizvajalca	M18ONE FPHX
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Držalo	SDS Plus
Udarna energija	4,2 J
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,6 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Maksimalno število udarcev	4600 min ⁻¹
Masa	5,2 kg
Območje števila vrtljajev	0 - 800 min ⁻¹
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Polnilnik akumulatorjev Tip M1418C6	073840 M1418C6