



Akumulatorsko vrtalno kladivo, Tip: M18FHX



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- **Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.**
- **Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.**
- **Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.**
- **Li-ionsko akumulatorsko vrtalno kladivo Red 18 V/5,0 Ah z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk, optimizirano za vrtnje v beton in zidove. Elektronika Redlink-Plus™ – zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**
- **Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za zamenjavo brez uporabe orodja med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno kovinsko vrtalno glavo.**
- **Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.**
- **Varnostna spojka varuje uporabnika in stroj pri blokiranem svedru.**
- **Antivibracijski sistem AVS.**

Obseg dobave:

Vključno z adapterjem FIXTEC SDS-Plus, hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5–13 mm, dodatnim ročajem z omejevalnim nastavkom za globino vrtnja, hitrim polnilnikom, 2 akumulatorjema 18 V in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,9 m/s ²
Držalo	SDS Plus
Območje števila vrtljajev	0 - 1330 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	26 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Udarna energija	2,5 J
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	28 mm
Oznaka proizvajalca	M18ONEFHX-552X
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalno število udarcev	4800 min ⁻¹
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Napajanje	Akumulatorska
Masa	4,5 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1418C6	073840 M1418C6