



Akumulatorski vijačnik z ragljo, Tip: M12FHIR14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE

- Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napoljenosti.

Kompakten hitri akumulatorski vijačnik z ragljo in občutljivim regulatorjem hitrosti.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.

Tehnični opis

Tipična uporaba	Strong
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Masa	1 kg

Število vključenih akumulatorjev	0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napetost akumulatorja	12 V
Izvedba	Vijačnik z ragljo
Maksimalni vrtilni moment v trdo	47 Nm
Oznaka proizvajalca	M12FHIR14
Vpenjalo za orodje	Štirikotnik 1/4"
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
---------------------------------------------------	-------------