



Akumulatorski vijačnik z ragljo, Tip: M12FHIR38



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE

- Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v trdo	47 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Izvedba	Vijačnik z ragljo
Oznaka proizvajalca	M12FHIR38

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	12 V
Masa	1,4 kg
Vpenjalo za orodje	Štirikotnik 3/8"
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Tipična uporaba	Strong
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
---	-------------