

Garant**Pnevmatski centrični primež, Tip: 100/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Nastavljiv hod + 5 mm na stran.**
- **Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopensko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.**
- **Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.**

Z osnovno ploščo, za večji podporni moment in maksimalno stabilnost.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za **avtomatizirano uporabo** prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Program čeljusti art. 360135 – 360151 vel. 80.

Tehnični opis

Širina čeljusti A	80 mm
Masa	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Maksimalni tlak stisnjenega zraka	9 bar
Vpenjalni hod	6 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	10 kN
Višina H	95 mm
ustreza barvni kodi	PCV 100
Križna mera	200 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež