

**HOLEX****Mini rezkar HSS-Co8, neprevlečeni, Ø e8 DC: 5,75mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 191360 5,75   |
| GTIN                  | 4045197102119 |
| Razred artikla        | 12W           |

**Opis****Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

**Ekscentrično brušene proste ploskve.** Držalo podobno DIN 1835 B, s toleranco držala h6.

Univerzalna geometrija rezil. V vpenjalnih glavah za orodja s prijemalno površino in glavah za vpenjalne stročnice so uporabni kot **rezkarji za podolgovate luknje in kot stebelni rezkarji.**

**Visoka zmogljivost rezanja,** posebno ugodna cena. Za rezkanje utorov za zagozdo.

**Napotek:**

Prihranite si stroške naknadnega brušenja: ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

**Tehnični opis**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Ø rezila $D_c$  | 5,75 mm                        |
| Število zob Z   | 3                              |
| Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,008 mm                       |
| Ø držala $D_s$  | 6 mm                           |
| Celotna dolžina L   | 39 mm                          |
| Dolžina rezil $L_c$   | 8 mm                           |
| Smer pristavljanja  | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo  | HB s h6                        |
| Toleranca nazivnega Ø   | e8                             |
| Kot spirale   | 30 stopinj                     |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Kot posnetja roba     | 90 stopinj          |
| Prevleka              | neprevlečeni        |
| Rezalni material      | HSS Co 8            |
| Standard              | Tovarniški standard |
| Tip                   | N                   |
| z notranjim hlajenjem | ne                  |
| Barvni prstan         | brez                |
| Vrsta izdelka         | Kotni rezkar        |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 83 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 30 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 25 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         | 25 m/min       | P          |
| CuZn                | pogojno primerno | 55 m/min       | N          |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |