

Garant**VHM četrtkrožni rezkar, TiAlN, Radij r: 0,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208020 0,5
GTIN	4045197128942
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Z ravnimi utori, brez popačenja profila.**Toleranca: $r = \pm 0,01$ mm.**Uporaba:**Za zaokroževanje in posnemanje **robov s konturo**.**Tehnični opis**

Število zob Z	4
Radij r	0,5 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm
Velik $\varnothing D_2$	8 mm
Majhen $\varnothing D_3$	7 mm
\varnothing držala D_s	8 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Dolžina rezil L_c	0,5 mm
Radiusno rezkanje	naprej
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N

Toleranca radija konture	±0,01
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Viertelkreisfräser

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	800 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	75 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

