

Garant GRIDLINE

Garnitura kotanjastih vložkov, 36×14G, Prednja višina/tip predala: 50/2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×14G.

Primerno za:

Predali 36×14G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 6 × vel. 6×8/3; 6 × vel. 6×6/3

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 4 × vel. B

Tehnični opis

Višina kotanje	25 mm
za predale z uporabno širino	900 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno globino v G	14
za predale z uporabno širino v G	36
za predale z uporabno globino	350 mm
Uporabna površina predalov v G	36×14
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm

za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Širina	900 mm
Globina	350 mm
Širina v G	36
Globina v G	14
Višina	25 mm
Masa	1,31 kg
Značilnost blagovnega imena	36×14G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

Pribor

Vtične pregradne ploščice za kotanje Garnitura, 10-delna. Tip B	951275 B
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/3	951415 6X6/3
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/3	951415 6X8/3