


Garant EASYFIX

**Držalo za navijanje kabla Easyfix, Ø 6 mm, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955801 1
GTIN	4062406573591
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Držalo za navijanje kabla iz umetne mase z aluminijastim vložkom (vel. 3 in 5), žični lok Ø 6 mm s kabelsko zavoro, preprečuje nenadzorovano odvijanje kabla. Žični lok ima nastavljivo globino. Os iz aluminija Ø 12 mm se od zgoraj vstavi v držalo iz umetne mase, kar omogoča lažjo zamenjavo kabla. Maksimalni premer navitega kabla 200 mm.

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska. Z 1 zavoro za kabel.

**Primerno za:**

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

**Obseg dobave:**

Vse pripadajoče osnovne plošče.

**Tehnični opis**

Uporabna globina	200 mm
Ø jeklene žice	6 mm
Uporabna širina	56 mm
Serija	Easyfix

Globina	217 mm
Širina	82 mm
Višina	185 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Držalo za zvitke