


Garant EASYFIX

Držalo za navijanje kabla Easyfix, Ø 6 mm, Tip: 3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955801 3
GTIN	4062406573607
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Držalo za navijanje kabla iz umetne mase z aluminijastim vložkom (vel. 3 in 5), žični lok Ø 6 mm s kabelsko zavoro, preprečuje nenadzorovano odvijanje kabla. Žični lok ima nastavljivo globino. Os iz aluminija Ø 12 mm se od zgoraj vstavi v držalo iz umetne mase, kar omogoča lažjo zamenjavo kabla. Maksimalni premer navitega kabla 200 mm.

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska. S 3 zavorami za kabel.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Tehnični opis

Uporabna širina	168 mm
Ø jeklene žice	6 mm
Uporabna globina	200 mm
Serija	Easyfix
Širina	193 mm

Globina	217 mm
Višina	185 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Držalo za zvitke