

Garant

Pahljačasti brus Brusna koprena (ZA), oblika okrogle plošče, polfini, Ø glave × širina glave: 60X50mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Posebej odporna in fino strukturirana koprena s cirkonijevim korundom (ZA). **Idealna za obdelavo plemenitega jekla.** Ø držala 6 mm.

Uporaba:

Posebej priporočljivo za brušenje kontur.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Širina glave	50 mm
Ø glave	60 mm
Maksimalno število vrtljajev	7000 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA
Primerjava zrnatosti	180

Stopnja preciznosti	polfini
Značilnost blagovnega imena	polfini
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		