

Garant GRIDLINE

**ESD Vario delovna miza z ohišjem, višina 850 mm, ESD-plošča, 12×20G,
Dolžina plošče: 1500/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Delovna plošča iz 50 mm volumsko prevodne vezane plošče. Vrhnja obloga iz prevodnega HPL-laminata EGB 0,8 mm. Spodnja stran je obložena z belim laminatom. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm. Z ojačevalnim profilom v obliki notranje jeklene cevi.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 75, 100

Obseg dobave:

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ohišje in možni deli svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Centralna izvrtina za ozemljilni element art. 972827 vel. INT2W na spodnji strani ESD-delovne plošče. Ozemljilni element je treba naročiti posebej.

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	12×20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	325 mm
Serija	vario
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Število predalov	4
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Višina	850 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 400 mm	972030 400
ESD-predal Predal s prednjo višino 75 mm	972035 75
ESD-predal Predal s prednjo višino 100 mm	972035 100
ESD-delovna plošča Dolžina plošče 1500 mm	972160 1500
ESD-nožni del Število izvlečljivih predelkov 800 mm	972180 800
Kotna ojačitev Tip 1	972195 1