



Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic M18ONEFPRT-202X, Tip: M18ONEFPRT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Vgrajena zaponka za pas.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema art. 073827 vel. MB18 in polnilnikom akumulatorjev v kovčku iz umetne mase, ustniki 4,8; 6,0; 6,4 in 7,0 mm.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073816, 073827, 073839 in 073840. Različico brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev najdete pod art. 770460 vel. ONEFPRT-0.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Masa vključno z akumulatorjem	2,5 kg

Število vključenih akumulatorjev	2
za slepe zakovice iz vseh materialov do	6,4 mm
Hod naprave	30 mm
Masa brez akumulatorja	2,1 kg
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Sila kovičenja	20000 N
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic

Pribor

Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
--	-------------