

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), Ø svedra: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787001 10
GTIN	4058546287351
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

**Uporaba:**

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

**Napotek:**

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

**Tehnični opis**

Ø svedra	10 mm
Dolžina spirale	60 mm
celotna dolžina	120 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

