

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), Ø svedra: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787001 6
GTIN	4058546287245
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Tehnični opis

Dolžina spirale	50 mm
celotna dolžina	100 mm
Ø svedra	6 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

