



Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), Ø svedra: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787011 8
GTIN	4058546287405
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtnje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

Vsebina:

Sveder art. 787001: po 1 kos vel. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtnje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Tehnični opis

Ø svedra	4 - 10 mm
Število svedrov	8
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijáčnega nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 12 mm	787001 12
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 8 mm	787001 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 10 mm	787001 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 5 mm	787001 5
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 6 mm	787001 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4 mm	787001 4