

Garant**Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094305 12
GTIN	4062406573959
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Anatomsko oblikovana večnamenska rokavica z dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi. Posebno udobna podloga s **tehnologijo pletenja 18-gauge** iz najlona za zelo dober oprijem. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja. Brez DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serijska	MASTER FIT
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100

Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388	4121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril/PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	250 mm
Barva	modra/oranžna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice