

Garant**Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 12**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094303 12
GTIN	4062406573942
Razred artikla	01H

Opis

Izvedba:

Montažne rokavice MASTER FIT. Z inovativno, PU-nitrilno prevleko na vodni osnovi za najvišje zahteve glede natančnosti, gibljivosti in občutka otipa v suhem delovnem okolju. Zahteven postopek obdelave za fino strukturirano površino dlani. Primerne za zaslone na dotik, zato lahko upravljate pametne telefone in druge zaslone na dotik, ne da bi morali sneti rokavice. Dolga življenjska doba zaradi visoke odpornosti proti obrabi. Brez DMF in certificirano v skladu z Öko-Tex.

Montažne rokavice MASTER FIT z vozlički na dlani.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	MASTER FIT
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388	4131X
Nosilni material	Lycra®/poliamid
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	255 mm
Barva	modra/črna
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice