

**Garant****Delovne rokavice, par MASTER CUT C, Velikost rokavic: 12**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094445 12     |
| GTIN                  | 4062406574093 |
| Razred artikla        | 01H           |

## Opis

### Izvedba:

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov.

**GARANT MASTER CUT C.** Stopnja zaščite pred vrezi C, **popolnoma brez steklenih in jeklenih vlaken.** Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Rokavice lahko pri temperaturi med 40 in 60 °C operete do 4-krat.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Serijska             | MASTER CUT            |
| Lastnosti rokavic    | Ojačan pregib palca   |
| Tehnologija pletenja | 18G                   |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EN 388                    | 4331C   |
| Nosilni material          | Specialno pletivo                                 |
| Prevleka                  | Nitril pena                                       |
| Različica prevleke        | Prevleka dlani                                    |
| Področje uporabe          | Večnamensko                                       |
| Področje uporabe          | Natančnost  |
| Barva                     | siva/črna   |
| Uporaba                   | za večkratno uporabo                              |
| Razred zaščite pred vrezi | C   |
| Vrsta izdelka             | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |