

Garant**Delovne rokavice, par MASTER FIT OIL, Velikost rokavic: 12**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094307 12
GTIN	4062406574017
Razred artikla	01H

Opis

Izvedba:

Večnamenska rokavica s **tehnologijo pletenja 18-gauge** ter dvojno prevleko iz nitrila in peskanega nitrila. Strukturirana površina na dlani in prstih zagotavlja zelo dober oprijem v olju. Brez DMF.

MASTER FIT OIL. S 3/4-prevleko iz nitrila prek členkov. Z njo so rokavice zelo primerne za mokro in oljnato delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	12
Kategorija zaščite	Kategorija II
Serija	MASTER FIT
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388	4121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	250 mm
Barva	modra/oranžna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice