

Garant**Delovne rokavice, par MASTER CUT B, Velikost rokavic: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094416 12
GTIN	4062406574062
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov. Zato so zelo primerne za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Zelo primerno tudi za rahlo oljnata dela.

GARANT MASTER CUT B. Zelo elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi B. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	MASTER CUT
Velikost rokavic	12
Lastnosti rokavic	Brez DMF

Podatkovni list

Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Nosilni material	HPPE
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	siva/črna
Dolžina	250 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti