

**Mitutoyo****Merilni projektor z zaslonom in objektivom PJ-PLUS, Tip: P2010A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Razred artikla	44C

**Opis****Izvedba:**

**Profilni projektor za natančno preverjanje s svetlobo od zgoraj in spodaj**, za male do srednje velike obdelovance. **Univerzalna naprava** za uporabo v proizvodnji, laboratoriju, kontroli in brusilnici.

- **Standardni objektiv z 10-kratno povečavo. 20-, 50- in 100-kratni objektiva na zahtevo.**
- **Navpičen, vrtljiv 315 mm zaslon z mrežnimi črtami, z vgrajenim digitalnim prikazom kotov, preklop za odčitavanje stopinje ali decimalno.**
- **Telecentrični sistem osvetlitve zagotavlja navpično in enakomerno osvetlitev slikovnega polja.**
- **LED-osvetlitev od spodaj in zgoraj z brezstopenjsko regulacijo svetlobne jakosti poskrbi za dolgo življenjsko dobo ob majhni porabi energije.**
- **Zasnova brez ventilatorja preprečuje vdor umazanije v napravo.**
- **Masivna koordinatna miza, s hitrim nastavljanjem v obeh oseh.**
- **Vgrajen digitalni prikazovalnik (s podatkovnim izhodom) omogoča zanesljivo merjenje brez napak.**
- **Za merjenje dolžin, kotov, krivulj in radijev.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z objektivom z 10-kratno povečavo, zaslonom, pokrovom in omrežnim priključnim kablom.

**Dodatni pribor:**

Čistilnik rezilnih robov art. 354788.

**Napotek:**

Drugi posebni dodatki, kot so objektivni, vrtljivi centrini nosilec, vodoravna prizma, vpenjalno držalo, ustrezne standardne merilne plošče ali robni senzor z merilno enoto QM-Data 200 so na voljo na zahtevo.

**Tehnični opis**

Višina	1093 mm
Masa	118 kg
Širina	633 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Serijska	PJ-PLUS
Ø zaslona	315 mm
Maksimalna masa obdelovanca	8 kg
Merilno območje z-osi	100 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina	742 mm
Merilno območje x-osi	200 mm
digitalni prikaz	da
Razsvetljava	LED
Vrsta izdelka	Profilni projektor