

**Akumulatorski žebjalnik, Oznaka proizvajalca: M12BST****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Razred artikla	03L

**Opis****Izvedba:**

Kompakten in zmogljiv **akumulatorski žebjalnik** M12™ z integriranim vodilom za sponke in dobro oprijemljivim ročajem. Do 2000 sponk z enim polnjenjem akumulatorja 2,0 Ah. Preprečevanje „nenamerne sproženja“.

**Primerno za:**

Sponke tipa G z maksimalno globino pribijanja 6–14 mm.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 akumulatorjema 12 V / 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev C12 C, HD-kovčkom.

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	M12BST
Največja globina pribijanja sponk	14 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerni tip sponk	G

Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Žebljalniki

---

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12