

Garant EASYFIX

Garnitura priključnih nosilcev za navijanje kabla Easyfix, Tip: 5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955804 5
GTIN	4062406575441
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Nosilec za navijanje kabla iz umetne mase z osjo iz aluminija \varnothing 12 mm in žičnim lokom \varnothing 6 mm. Žični lok z zavoro za kabel, preprečuje nenadzorovano odvijanje kabla. Žični lok ima nastavljivo globino.

Os iz aluminija je mogoče montirati v 3 položajih, da je mogoče obešanje rol s \varnothing 100, 200 in 300 mm.

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska. S 5 zavorami za kabel.

Primerno za:

Luknjaste stene \square 9x9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

1 držali iz umetne mase, os iz aluminija, žični lok z zavorami za kabel.

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Napotek:

Dolžina osi med 2 nosilcema je lahko maks. 395 mm.

Tehnični opis

Uporabna širina	368 mm
Serija	Easyfix
Širina	480 mm
Globina	202 mm
Višina	92 mm

Ø jeklene žice	6 mm
Ø osi	12 mm
Vrsta izdelka	Držalo za zvitke