

HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL in CZ, Tip: 50B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081109 50B
GTIN	4003644023554
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Velik in visokokakovosten plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Žlebovi za odtekanje vode.**
- **Zložljiv vrtljivi ročaj za individualno desoročno in levoročno upravljanje pri navijanju in odvijanju.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**
- **Primerno tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Z vtičnicami za **Francijo, Belgijo, Poljsko in Češko republiko.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Barva kabla	oranžna
Napajanje	Omrežno napajanje
Število letov z vtičnicami	4
Dolžina kabla	50 m
Nazivna napetost	250 V
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Primerno za države	F, B, PL, CZ
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07BQ-F
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Material kabla	Oklepni kabel
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni