

Delovna podloga Top, odporna proti olju širina 91 cm, črna/oranžna, Širina × dolžina: 91X210cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964605 91X210
GTIN	662641925632
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostne mešanice nitril gume za visoke obremenitve:

- Trdna in trpežna površina iz nitril gume za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.
- Robustna nitril guma z dolgo življenjsko dobo in visoko odpornostjo proti obrabi, nudi maksimalno udobje in izolacijo pred trdimi tlemi in vibracijami.
- Na vseh straneh zakrivljeni oranžni robovi za dostop brez spotikanja.
- Odporno na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij.
- Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
- Težko vnetljive po DIN 4102 B1.
- Debelina: 14,3 mm
- Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.

Tehnični opis

natična	ne
Barva	črna/oranžna
z varnostnimi robovi	4-stranski
Dolžina	210 cm
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181	R10
Debelina	14,3 mm

Masa	23 kg
Širina	91 cm
Poševnina	4-stranski
Material	Nitril guma
Oznaka proizvajalca	Cushion Flex™
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Udobnost stoje	Neutrujajoče
Zaščita pred udarci	za tla
Značilnosti materiala	odporno proti olju
Barva	črna/oranžna
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto