



Akumulatorski žebjalnik, Oznaka proizvajalca: M12BST



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompakten in zmogljiv **akumulatorski žebjalnik M12™** z integriranim vodilom za sponke in dobro oprijemljivim ročajem. Do 2000 sponk z enim polnjenjem akumulatorja 2,0 Ah. Preprečevanje „nenamerne sproženja“.

Primerno za:

Sponke tipa G z maksimalno globino pribijanja 6–14 mm.

Obseg dobave:

Različica **brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev, brez HD-Boxa.**

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Akumulatorska
Primerni tip sponk	G
Oznaka proizvajalca	M12BST
Napetost akumulatorja	12 V

Največja globina pribijanja sponk	14 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Vrsta izdelka	Žebljalniki

Pribor

Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C