

Garant**CCGT 030101, Zvrst: HB7025-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Razred artikla	211

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 180 m/min
Radij rezila	0,1 mm
Zvrst	HB7025-1
Podajanje f	0,03 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SF
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje