

Garant**CCGT 030101, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Razred artikla	211

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Zvrst	HB7125-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 150 m/min
Lomilec odrezkov	VF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje