

Garant**CCGT 030101, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Razred artikla	211

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Radij rezila	0,1 mm
Prevleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 300 m/min
Glavna uporaba	N
Zvrst	HU7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030101
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje