

Garant**CCGT 030102, Zvrst: HB7025-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Razred artikla	211

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,03 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 180 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102
Lomilec odrezkov	SF
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Zvrst	HB7025-1

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje