

Garant**CCGT 030102, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 268091 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406575502 |
| Razred artikla | 211 |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Lomilec odrezkov | AF |
| Globina reza a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Zvrst | HU7315-1 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 030102 |
| Podajanje f | 0,03 - 0,25 mm/v |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Glavna uporaba | N |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Rezalni material | HM |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 300 m/min |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |