

Garant**DCGT 04T002, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Prevleka	neprevlečeni
Zvrst	HU7315-1
Lomilec odrezkov	AF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 04T002
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje