

Garant**CCGT 030102, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Razred artikla	211

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7125-1
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v

Lomilec odrezkov

VF

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje