

Garant**VCGW 050101, Izvedba rezalnih robov: N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268099 N
GTIN	4062406576004
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

Izvedba PKD.

Tehnični opis

Rezalni material	PKD
Podajanje f	0,03 - 0,035 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGW 050101
Radij rezila	0,1 mm
Glavna uporaba	N
Zvrst	PKD
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 800 m/min
Posnetje roba rezalnih robov	N

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Globina reza a_p	0,05 - 1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje