

**Garant****VCGT 050102, Zvrst: HB7025-1**

### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 268095 HB7025-1 |
| GTIN                  | 4062406575946   |
| Razred artikla        | 211             |

### Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2               |
| Globina reza $a_p$                      | 0,05 - 0,4 mm   |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | VCGT 050102     |
| Lomilec odrezkov                        | SF              |
| Zvrst                                   | HB7025-1        |
| Radij rezila                            | 0,2 mm          |
| Glavna uporaba                          | P               |
| Podajanje f                             | 0,03 - 0,3 mm/v |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Rezalni material                        | HM              |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 180 m/min  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava                           |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |