

**Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 420NNm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657320 420N
GTIN	4580135820620
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Z narebričenim kovinskim ročajem.

**Fiksno vgrajena dvosmerna raglja.****Funkcija:**

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje vijčnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Primerna nastavljiva orodja art. 657325.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	970 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Območje vrtilnega momenta	60 - 420 Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Masa	3100 g
Maksimalni vrtilni moment	420 Nm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Serija	QSP
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Preklop odčitavanja	Nm
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Standard	DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l <sub>3</sub> ]	900 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Povratne informacije	izklopilno
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Merilno orodje	(mehansko)
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Kalibriranje	O7
Kalibriranje	O7
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
Pomožni kazalec	ne
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

DAkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
Nastavljanje momentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
Kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020090 1000
DAkS kalibriranje in nastavitev Momentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

---

## Pribor

Ključ za nastavljanje Tip 3	657325 3
Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „ProTest“ Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	654460 400