

Garant
VHM rezkar za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208032 12,5X6
GTIN	4045197264572
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.

Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje) so rezkarji zelo učinkoviti.

Napotek:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Tip: N

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

za T-utore DIN 650: 6 mm

Ø sprostitve D_1 : 5 mm

Celotna dolžina L: 57 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,2 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø rezila D_c	12,5 mm
za T-utore DIN 650	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Število zob Z	6
Ø sprostitve D_1	5 mm

Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Tip	N
Dolžina rezila L_c	6 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	d11
Kot spirale	12 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar