



## Lepilni trak Heavy Duty Dolžina 18 m, Tip: BLACK



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964980 BLACK
GTIN	4042448572721
Razred artikla	97M

### Opis

#### Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal **tesa®**, **nedrseč**, **Heavy Duty 60954**, za uporabo v notranjosti in na prostem. Razvito za trajno uporabo ob veliki obremenitvi in pod ekstremnimi pogoji, npr. pri gradbenih vozilih ali platformah in rampah. Zanesljivo lepljenje na večini površin, odpornost proti slani vodi in kemikalijam, dobra odpornost proti vremenskim vplivom. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega s posebej velikimi delci. **Blaženje drsenja R13 (R12 za velikost B/Y).**

**Debelina 1,36 mm.**

#### Standard:

DIN 51130.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: črna

Dolžina: 18 m

Širina: 50 mm

Debelina: 1,36 mm

### Tehnični opis

Natezna trdnost	400 N/mm
-----------------	----------

Uporaba	Označevanje
Nosilni material	PVC-folija
Širina	50 mm
Dolžina	18 m
Barva	črna
Raztegljivost	35 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Lepilna moč na jeklu	70 N/mm
temperaturna obstojnost do	80 °C
Posebnosti	možnost trganja z roko
Lepilna masa	Akrilat
Debelina	1,36 mm
Vrsta izdelka	Trak za označevanje tal