

**Lepilni trak Heavy Duty Dolžina 18 m, Tip: B/Y****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Razred artikla	97M

**Opis****Izvedba:**

Samolepilni trak za označevanje tal **tesa®**, **nedrseč, Heavy Duty 60954**, za uporabo v notranjosti in na prostem. Razvito za trajno uporabo ob veliki obremenitvi in pod ekstremnimi pogoji, npr. pri gradbenih vozilih ali platformah in rampah. Zanesljivo lepljenje na večini površin, odpornost proti slani vodi in kemikalijam, dobra odpornost proti vremenskim vplivom. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega s posebej velikimi delci. **Blaženje drsenja R13 (R12 za velikost B/Y).**

**Debelina 1,36 mm.**

**Standard:**

DIN 51130.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: črna/rumena

Dolžina: 18 m

Širina: 50 mm

Debelina: 1,36 mm

**Tehnični opis**

Debelina	1,36 mm
----------	---------

temperaturna obstojnost do	80 °C
Raztegljivost	35 %
Natezna trdnost	400 N/mm
Lepilna moč na jeklu	70 N/mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Označevanje
Širina	50 mm
Barva	črna/rumena
Posebnosti	možnost trganja z roko
Nosilni material	PVC-folija
Dolžina	18 m
Lepilna masa	Akriolat
Vrsta izdelka	Trak za označevanje tal