



Lepilni trak Heavy Duty Dolžina 50 m, Tip: GREY



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964981 GREY
GTIN	4042448572110
Razred artikla	97M

Opis

Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal **tesa®**, **nedrseč, Heavy Duty 60954**, za uporabo v notranjosti in na prostem. Razvito za trajno uporabo ob veliki obremenitvi in pod ekstremnimi pogoji, npr. pri gradbenih vozilih ali platformah in rampah. Zanesljivo lepljenje na večini površin, odpornost proti slani vodi in kemikalijam, dobra odpornost proti vremenskim vplivom. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega s posebej velikimi delci. **Blaženje drsenja R13 (R12 za velikost B/Y).**

Debelina 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: siva

Dolžina: 50 m

Širina: 50 mm

Debelina: 1,36 mm

Tehnični opis

Barva	siva
-------	------

Lepilna moč na jeklu	70 N/mm
Dolžina	50 m
Uporaba	Označevanje
Širina	50 mm
Raztegljivost	35 %
temperaturna obstojnost do	80 °C
Lepilna masa	Akrilat
Nosilni material	PVC-folija
Debelina	1,36 mm
Posebnosti	možnost trganja z roko
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Natezna trdnost	400 N/mm
Vrsta izdelka	Trak za označevanje tal