



Razdelilnik toka, Tip: CEE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Izhodna vtičnica s samozapiralnimi pokrovi. Robustno ogrodje iz jeklenih cevi, prevlečeno z umetno maso, poskrbi za stabilno postavitvev in dodatno zaščito ohišja. Ohišje je dodatno opremljeno z ergonomično oblikovanim nosilnim ročajem. Gumijasti kabel, odporen na olje, je mogoče udobni shraniti na napravi za navijanje. Stikalo za osebno zaščito FI 30 mA in zaščitni pokrov z možnostjo zaklepanja dodatno poskrbita za večjo varnost na delovnem mestu.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Barva kabla	črna
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Višina	250 mm

Omrežna napetost	400 V
Število vtičnic 230 V/16 A	4
Število vtičnic 400 V/16 A	1
Masa	8,25 kg
Širina	320 mm
Število vtičnic 400 V/32 A	2
Dolžina kabla	2 m
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki